



BODY
MIXER
EVO

“o bianco o nero”,
le sfumature le lasciamo agli altri




“o bianco o nero”,
le sfumature le lasciamo ag

Body Mixer Evo
l'evoluzione di un
progetto di successo,
riservato ai
professionisti nel
dimagrimento
localizzato.

Una sinergia di metodiche
innovative, con programmi
personalizzati, per agire
nelle zone critiche, dove
si accumula il grasso
superfluo.

Body Mixer Evo
più che dimagrire, armonia
alle tue forme.
Per risultati concreti, un
fisico tonico senza faticose
rinunce, in salute e relax.

Body Mixer Evo
efficace, veloce e sicuro.



Dimagrimento Modellamento Tonificazione

gli altri



Antropoplicometria, valutazione della composizione corporea, programmi di supporto alimentare, metodologia di trattamento personalizzata.



Ultrasuoni modulati, infrarossi a contatto, elettroginastiche indotte, attività muscolare di tipo aerobico, trattamento localizzato.

Prodotti cosmetici naturali, sinergie dei principi attivi più efficaci, protocolli trattamento integrati, manualità esclusive.



Body Mixer Evo
per dimagrire e ridisegnare la silhouette.
Apparecchiatura raccomandata da Body Age,
il programma di Trattamento per
Dimagrire, Modellare, Tonificare
più apprezzato dai professionisti italiani


Body Age
dimagrire, modellare, tonificare.

“o bianco o nero”,
le sfumature le lasciamo agli altri

SCHEDA TECNICA



Alimentazione:	220 V - Frequenza: 50/60 Hz - Potenza: 170 W
Protezione:	Fusibili (2): 5A 250 V
CORRENTI / INFRAROSSI:	
Corrente di stimolazione:	99mA - Carico Resistivo: 470 Ω (Ohm)
Emissione:	A pacchetti, frequenza 3500Hz
Temperatura max. elettrodi infrarossi:	40°C
Isolamento:	Classe I, Parte applicata Tipo B
Pannello di controllo:	Display touch screen
Raffreddamento:	Forzato, ventola con griglia di protezione
Elettrodi IR:	Polycarbonato + Acido
Elettrodi ELG:	Acciaio (Inox Armonico)
ULTRASUONI:	
Frequenza di lavoro della testina US:	3MHz +/- 5%
Regolazione potenza:	0 - 25 - 50 - 100% step 5%
Potenza max in uscita:	3 W Max
Modulazione:	40KHz, impulsi rettangolari
Isolamento:	Classe I, Parte applicata Tipo B
Contenitore esterno:	Metallo verniciato + Metallizzato
Peso in kg:	60
Dimensioni in cm:	45X45X112 (LxAxP)
Temperatura di lavoro:	da 15 °C a 30 °C
Umidità relativa:	da 5 % a 95 %

Apparecchiatura "elettromeccanica per uso estetico" ai sensi della legge 1/90 del 04/01/1990 e in conformità con il D.M. 110 del 12/05/2011

LA NOSTRA STORIA

Extetica nasce grazie all'iniziativa ed allo stimolo del suo fondatore **Giacomo Poderi**, che opera nel mondo della bellezza dal 1967, con l'obiettivo di riunire nello sviluppo di un progetto comune, un gruppo di persone che da anni, con passione e professionalità, operano nel settore dell'estetica professionale.



Grazie ai suoi input, in tutti questi anni Extetica ha saputo distinguersi per competenza, genialità, rigore tecnico e scientifico, ed ogni apparecchiatura prodotta ha sempre saputo mettersi in evidenza per innovazione, affidabilità, efficacia applicativa.

Tutto lo staff aziendale è costantemente impegnato per offrire il meglio delle tecnologie e delle tecniche applicative oggi esistenti nell'estetica professionale, con l'obiettivo di rappresentare, per sempre più clienti, un punto di riferimento serio ed affidabile cui rivolgersi con tranquillità e fiducia, certi di trovare in Extetica un vero e proprio partner per lo sviluppo della propria attività e del proprio business.



poderi
estetica

PODERIESTETICA SRL

UFFICI E SHOW ROOM:

Via San Vito, 41
47039 Savignano sul Rubicone (FC) - Italy
Tel. (+39) 0541 - 686568
Fax (+39) 0541 - 686569
info@poderiestetica.com
www.extetica.com
www.poderiestetica.com

SEDE LEGALE:

Via Alessandrini, 1A
47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - Italy
C.F./P.IVA 03962220400

VIVER
pelle

the body

Roberto Benetton

bm
collezioni
straghi